


# 模型 KBF 720 | 恒温恒湿箱 温度/湿度范围大

BINDER KBF 是在任何条件下均可实现可靠稳定性测试并精确保持恒定气候条件的专业设备。从编程到记录，它能够满足所有重要的要求。

## 优点

- 即使设备已经装满料，气候均匀性仍远超 ICH 指南要求的准确度，因此非常安全。
- 由于配备了完善的防故障安全设计，因此可确保可靠运行。内腔室和长使用寿命蒸发器板全部用不锈钢制成。
- 智能化，由于有大量配件，因此可高度适应不同的客户要求。
- 最高可用容量，能比竞争对手多装 30% 的料，因此非常经济。



型号 720



型号 720

## 重要特性

- 温度范围：0 °C 至 70 °C
- 湿度范围：10 % 相对湿度至 80 % 相对湿度
- APT.line™ 预热腔技术
- 利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节
- 采用间隔编程和实时编程的直观触摸屏控制器
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic (基础) 版本
- 通过USB可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
- 设备自检用于全面的状态分析
- 密闭型内门由安全玻璃 (ESG) 制成
- 通过特殊的TIMELESS涂层防止对玻璃的腐蚀。
- 内腔完全由不锈钢制成
- 个由不锈钢制成的插架
- 带硅胶塞的接入孔 30 mm，左
- 4 个稳固的脚轮，两个带制动器，自 240 L 起
- 独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880)，采用光学和声音温度报警
- 计算机接口：以太网
- 门加热

## 订购信息


内部容积 [L]	额定电压	选购型号	版本	物品编码
700	200...230 V 1~ 50/60 Hz	标准	KBF720-230V	9020-0324
	200...240 V 1~ 50/60 Hz	标准	KBF720UL-240V	9020-0325

## 技术数据


描述	KBF720-230V <sup>1</sup>	KBF720UL-240V <sup>1</sup>
物品编码	9020-0324	9020-0325
<b>温度性能数据</b>		
温度范围	0...70	0...70
温度偏差 在 40 °C [± K]	0,2	0,2
温度波动度 [± K]	0,1	0,1
最大热补偿 在 40 °C [W]	600	600
<b>气候性能数据</b>		
温度范围 [°C]	10...70	10...70
温度偏差 在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [± K]	0,2	0,2
温度偏差 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [± K]	0,2	0,2
温度波动度 在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [± K]	0,1	0,1
温度波动度 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [± K]	0,1	0,1
湿度范围	10...80	10...80
湿度波动度 在 25 °C 和 60 % 相对湿度	1,5 ± 相对湿度	1,5 ± 相对湿度
湿度波动度 在 40 °C 和 75 % 相对湿度	1,5 ± 相对湿度	1,5 ± 相对湿度
30 秒开门后的恢复时间 在 25 °C 和 60 % 相对湿度 [min]	16	16
30 秒开门后的恢复时间 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [min]	17	17
<b>电气数据</b>		
额定电压 [V]	200...230	200...240
电源频率 [Hz]	50/60	50/60
额定功率 [kW]	3,1	3,1
设备保险装置 [A]	16	16
相位 ( 额定电压 )	1~	1~
<b>测量</b>		
内部容积 [L]	700	700
设备净重 ( 空载 ) [kg]	312	312
最大总负载 [kg]	150	150
每个隔板的最大负载 [kg]	45	45
壁距 后部 [mm]	100	100
壁距 侧面 [mm]	300	300
<b>内部尺寸</b>		
宽度 [mm]	973	973
高度 [mm]	1250	1250
深度 [mm]	576	576
<b>门的数量</b>		
内门	2	2
外门	2	2
<b>不包括加装件和连接件的外壳尺寸</b>		
净宽度 [mm]	1250	1250
净高度 [mm]	1925	1925
净深度 [mm]	890	890
<b>与环境相关的数据</b>		
能耗 在 40 °C 和 75 % 相对湿度 [Wh/h]	620	620
声压等级 [dB(A)]	53	53
<b>固件</b>		
隔板数量 ( 小时/最大 )	2/15	2/15

1 所有技术数据仅适用于 22 ±3 °C 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。按照 BINDER 工厂标准和根据 DIN 12880:2007 确定温度数据，并适用于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。技术数据假设的是 100 % 风扇转速。保留技术更改的权利。

包括加装件和连接件的尺寸 [MM]



图表



- ICH 长时间稳定性测试
- 加速 ICH 稳定性测试
- ICH 应力测试
- 工业 THB 测试 (85/85)
- A: 保证无冷凝的区域
- B: 受到时间限制的运行 (最长 24 小时)

温湿度图表

选购件

名称	描述	*	物品编码
PT 100 温度传感器	内腔室内附加的灵活型 Pt 100, 用于显示设备显示屏上的温度	-	8012-1042
	上		
	30 mm	01	8012-1448
	50 mm	01	8012-1454
带硅胶塞的接入孔	右		
	30 mm	01	8012-1436
	50 mm	01	8012-1466
	100 mm	01	8012-0514
左	30 mm	01	8012-1442
	50 mm	01	8012-1472
	100 mm	01	8012-0515
强化插盘	位于最低的隔层中, 最多可装载 45 kg, 带用于操作振动筛、搅拌机、滚瓶系统的附加固定装置	-	8012-1489
接口 RS485, 2 线	额外的可用于并联以太网的串口, 用于 Multi Management Software APT-COM™	-	8012-1066
校准证书扩展	针对温度和湿度, 用于在有效空间中心针对其他检测值增加测量	-	8012-0155
模拟输出 4-20 mA	针对温度值和湿度值 (输出不可调)	-	8012-1041
温度和湿度校准证书	25 °C / 60 % 相对湿度下或指定的检测值下在有效空间中心的测量	-	8012-0154
	含证书的空间温度测量 (根据 DIN12880) 和湿度测量, 27 个温度测量点和 1 个湿度测量点, 在 25 °C / 60 % 相对湿度下或者在指定的检测值下	-	8012-0924

\* 提示, 数据页的最后一页

名称	描述	*	物品编码
温度校准证书	含证书的空间温度测量, 在指定的检测温度下的 15-18 个测量点	-	8012-0920
	含证书的空间温度测量, 在指定的检测温度下的 27 个测量点	-	8012-0923
	含证书的空间温度测量, 在指定的检测温度下的 9 个测量点	-	8012-0917
独立可调的温度安全装置 3.3 级	采用光学报警 (DIN 12880)	-	8012-1034
门锁	可锁闭的门把手	-	8012-1024
零电压报警输出	针对温度 ( $\pm 2$ °C) 和湿度 ( $\pm 5$ % 相对湿度), 通过 6 针 DIN 插座可获取 (最大 24 V - 2.5 A), 采用可关闭的声音信号	-	8012-1810

\* 提示, 数据页的最后一页

## 配件

名称	描述	*	物品编码
APT-COM™ 4 BASIC-Edition	满足针对最多 5 台联网设备记录和文档汇编的简单要求。 版本 4, BASIC (基础) 版本	-	9053-0039
APT-COM™ 4 GLP-Edition	适合在符合 GLP 的条件下工作。按照 FDA 准则 21CFR11 记录测量值, 有效防止数据篡改。 版本 4, GLP 版本	-	9053-0042
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition	舒适的设备和用户管理, 构建于基础版本。适合联网最多 100 台设备。 版本 4, PROFESSIONAL (标准) 版本	-	9053-0040
BINDER PURE AQUA 服务	用于制备自来水或进行全脱盐处理的系统, 完整组件由一次性盒 PURE AQUA 300、测量仪和所有必需的真空连接件组成	-	8012-0759
BINDER PURE AQUA 服务, 配件	用于 BINDER PURE AQUA 系统的一次性可更换盒	-	6011-0165
LED 光带	基本套件由 2 件组成, 固定材料, 最多用于 4 个光带的控制单元, 100-240 V, 50/60 Hz		
	基本套件 300, 长度 30 cm	-	8012-1107
	基本套件 500, 长度 50 cm	-	8012-1108
	基本套件 900, 长度 90 cm	-	8012-1109
	扩展套件包含两条 LED 光带并附带了用于基础套件 LED 光带扩展用的夹子。		
	扩展套件 300, 长度 30 cm	-	8012-1716
	扩展套件 500, 长度 50 cm	-	8012-1717
	扩展套件 900, 长度 90 cm	-	8012-1718
WLAN 套件	该套件包含一个客户端桥接器。BINDER 设备可通过以太网接口与 APT-COM4、LIMS 或客户专用软件进行无线连接。这是当设备安放地点无现场以太网时的一种替代解决方案。此套件必须由客户 IT 部门在安全的网络中进行安装和配置。	-	8500-0164
中性清洗剂	浓缩, 用于温和地去除污物残留; 填充量 1 kg	-	1002-0016
变压器	用于在 120 V 1~ 60 Hz 的额定电压下运行设备 针对规格 240 V	-	8009-0821
强化插架	不锈钢, 带格栅保护装置 (1 套 4 件)	-	8012-0674
打孔搁板	不锈钢	-	8009-0486
接口转换器 RS 485 / RS 422	电缆束 RS 422 和接口转换器 RS 485 / RS 422, 用于连接至 10 路插接分配器		
	规格 115 V	-	8012-0599
	规格 230 V	-	8012-0589
插架	不锈钢	-	8012-2051
插架配件	用于额外固定插架的格栅保护装置 (1 套 4 件)	-	8012-0620
水供应组件	由各为 20 升的新鲜水罐和废水罐、布线和泵组成		
	外部, 可自由安装	-	8012-1846
	外部, 嵌入设备背面	-	8012-0643

\* 提示, 数据页的最后一页

名称	描述	*	物品编码
认证资料	IQ/OQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料，由下列内容组成：IQ/OQ 检查表，包括校准说明书和完整的设备文档；参数：温度值和湿度值		
	打印版保存在文件夹中	-	7007-0002
	数字版采用 PDF 格式	-	7057-0002
	IQ/OQ/PQ 文件 - 针对由客户进行的验证的辅助资料，根据客户要求，为验证文件夹 IQ/OQ 扩展章节 PQ；参数：温度值和湿度值		
	打印版保存在文件夹中	-	7007-0006
	数字版采用 PDF 格式	-	7057-0006

\* 提示，数据页的最后一页

## 服务

名称	描述	*	物品编码
<b>安装服务</b>			
设备说明	设备功能原理和基本功能指导说明，控制电子系统的操作，包括编程	05	DL10-0700
设备调试	将设备连接到客户方的接口上（电、水、废水、气体），检查基本功能，针对操作提供简短指导。（不包括：开箱、设置、控制器说明、编程、安装）	05	DL10-0300
<b>维护服务协议</b>			
<b>保养服务</b>			
维护	根据维护计划提供一次性维护服务。机械和电气部件的目视检查所有主要功能的测试。在有效空间中心校准用户指定的一个测试温度，不包含证书	05	DL20-0400
金牌3年维护服务协议	根据协议提供维护服务，机械和电气部件的目视检查，控制响应的检查，备件享有 20% 的折扣，所有主要功能的检查，易损件更换，一个温度/湿度值的校准，包含证书	05	DL20-0920
铜牌3年维护服务协议	根据协议提供维护服务，机械和电气部件的目视检查，控制响应的检查，备件享有 20% 的折扣	05	DL20-0710
银牌3年维护服务协议	根据协议提供维护服务，机械和电气部件的目视检查，控制响应的检查，备件享有 20% 的折扣，所有主要功能的检查，在有效空间中心校准用户指定的一个测试温度，不包含证书	05	DL20-0820
<b>校准服务</b>			
根据 DIN12880 进行温度和湿度测量	根据 DIN12880 标准在有效空间中心进行 27 个温度测量点和 1 个湿度测量点的空间温度测量，由用户指定一对数值，包括证书	03, 04, 05	DL30-0427
温度和湿度校准	扩展 - 温度和湿度校准，在一个指定的数值对下在有效空间中心的 1 个测量点，含证书	03, 04, 05	DL30-0302
	温度和湿度校准，在一个指定的数值对下在有效空间中心的 1 个测量点，含证书	03, 04, 05	DL30-0301
空间温度测量和湿度测量，18-1 个测量点	在有效空间中心进行 18 个温度测量点和 1 个湿度测量点的空间温度测量，由用户指定一对数值，包括证书	03, 04, 05	DL30-0318
空间温度测量和湿度测量，27-1 个测量点	在有效空间中心进行 27 个温度测量点和 1 个湿度测量点的空间温度测量，由用户指定一对数值，包括证书	03, 04, 05	DL30-0327
空间温度测量和湿度测量，9-1 个测量点	在有效空间中心进行 9 个温度测量点和 1 个湿度测量点的空间温度测量，由用户指定一对数值，包括证书	03, 04, 05	DL30-0309
<b>验证服务</b>			
IQ/OQ 执行	根据验证文件夹执行 IQ/OQ	05	DL42-0300
IQ/OQ/PQ 执行	根据验证文件夹执行 IQ/OQ/PQ	05	DL44-0500
<b>质保服务</b>			
保修期延长 1 年	保修期自交货之日起延长 1 年，易损件除外	-	DL50-0030

\* 提示，数据页的最后一页

**提示**

- 01 在接入孔区域可能会出现冷凝。  
在接入孔的特殊位置预计会出现起泡。
- 02 使用该选购件时 UL 标志不适用。
- 03 在认可的校准实验室内进行传感器校准。
- 04 根据 BINDER 工厂标准进行校准。
- 05 规定的价格包括旅费。您所在使用区域的旅费请参阅 BINDER 服务章节。  
对于在瑞士的使用，所有规定的服务价格均包括国家特定的额外收费（敬请垂询）。

**BINDER GmbH**

德国图特林根

电话 +49 7462 2005 0

传真 +49 7462 2005 100

info@binder-world.com

www.binder-world.com

**BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd. ( 宾德亚太 ( 香港 ) 有限公司 )**

中国香港九龙区

电话 +852 39070500

传真 +852 39070507

asia@binder-world.com

www.binder-world.com

**Representative Office for CIS**

俄罗斯莫斯科

电话 +7 495 988 15 16

传真 +7 495 988 15 17

russia@binder-world.com

www.binder-world.com

**BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co., Ltd. (宾德环境试验设备 ( 上海 ) 有限公司)**

中国上海

电话 +86 21 685 808 25

传真 +86 21 685 808 29

china@binder-world.com

www.binder-world.com

**BINDER Inc.**

Bohemia, NY, USA

电话 +1 631 224 4340

传真 +1 631 224 4354

usa@binder-world.com

www.binder-world.us